

Parametry produktu

Nazwa produktu	Złącze samoblokujące Lemo 4P z podwójnym przewodem elektrodowym 2 mm i plastikową osłoną zabezpieczającą
złącze	Złącze żeńskie 3,5 mm/4,0 mm i męskie USB typu C
Długość kabla	120 cm lub niestandardowe
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	Kabel przejściowy do transmisji/masażu TENS EMS EKG/EKG/EEG/EMG
Minimalna ilość zamówienia	500szt

Funkcja produktu:

Modułowe złącza push-pull LEMO serii B zapewniają szybkie i bezpieczne zatraskiwanie w różnych zastosowaniach końcowych. Sworzeń elektrody 2 mm z osłoną zabezpieczającą może również chronić sworzeń i spełniać wymagania norm medycznych.

Możemy wykonać wiele rodzajów [kabel medyczny ze złączem Lemo](#), jak kabel zatraskowy EKG, kabel z pinem elektrody, kabel z zaciskiem krokodylkowym, kabel z wtyczką bananową, kabel z Magetic Snap i tak dalej.

Oprócz metalowego złącza Lemo, mamy również nowe plastikowe złącze z kablem zatraskowym elektrody EKG, [EKG EKG EMG EMC Dziesiątki przewodów odprowadzeń](#).

Heymed Znajdujący się w Dongguan, niestandardowy zespół kabli z certyfikatem ISO 13485 i ISO 9001, możemy wyprodukować kabel zatraskowy EKG, płytkę dodatnią i inne zespoły kabli.

Zdjęcia produktów:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne przed zamówieniem większej liczby?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, próbki niestandardowe wymagają opłat instalacyjnych. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości składający się z profesjonalnych ekspertów ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikaty Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Świadczymy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz przy wysyłce mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Bardzo się cieszymy, że możemy powitać Państwa w Dongguan i pokazać nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny