

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Żeński kabel zatrzaskowy EMS 3,5 mm 4,0 mm to najpopularniejszy typ kabla w kablach elektrod EKG, podobnie jak nasz wspólny **wpisz C kabel do kabla elektrody 3,5 4,0 mm**. Ale niewiele jest kabli pasujących do tego typu wtyczek lotniczych.

Zgodnie z wymaganiami naszych klientów dostosowujemy kabel elektrodowy stosowany w różnych instrumentach

zgodnie z wtyczkami, których chcą klienci, w ten sposób **wtyczka lotnicza do kabla z wtykiem elektrodowym 2.0.**

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS





Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.