

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kabel RJ45 Gigabit Ethernet Przemysłowy aparat cyfrowy Przewód wizyjny maszynowy
Złącze	RJ45 8P8C męski na żeński, kat. 6
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Kamera CCD, wizja maszynowa
Funkcjonować	Transmisja danych, niezawodność transferu
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten kabel Gigabit ethernet przemysłowy przewód wideo do kamery cyfrowej z blokadą montażową śrub, szeroko stosowany do okablowania robotów mobilnych, ramion robotów, obrabiarek, urządzeń automatyki, łańcuchów zbiorników i szybkich części mobilnych. Przyjęcie wysokiej wytrzymałości na zginanie i zużycie -odporny materiał PVC i super elastyczny żaroodporny materiał PVC, żywotność zginania może osiągnąć ponad 30 milionów razy; Wodoodporny, olejoodporny, odporny na ciepło (80 °C), odporny na promieniowanie UV, trudnopalny. Zgodny z obowiązkową certyfikacją specyfikacji bezpieczeństwa UL/cUL.

Mamy również przedłużacz ethernetowy RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 męski na żeński, jest idealny do przedłużenia połączenia ethernetowego w celu dotarcia do routera lub HDTV, kino domowe i chronić port sieciowy komputera przed ciągłym podłączaniem i odłączaniem, a także szybkim przesyłaniem i pobieraniem danych dla aplikacji serwerowych. Poza tym mamy podobny kabel sieciowy ethernet, jak [RJ12 6P6C męski na żeński kabel telefoniczny](#) .

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.