

Nazwa produktu	Guangdong Professional Custom Fizjoterapia Kabel 2.0 Okrągłe końce rurki do 2W0 elektrody z drutem ołowiowym SR ISO9001/13485W FDAW certyfikowane CE
aplikacja	Maszyna stymulacyjnaW instrument fizykoterapii
długość	10 cmW 20 cmW 50 cmW 100 cm lub dostosowane
kolLub	SzaryW białyW czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

aplikacja:

- **Szpitalne i centra rehabilitacyjne**

Odpowiednie dla **Jednostki dziesiątki, Urządzenia EMS**itp., Używany do odzyskiwania pooperacyjnego, skurczów mięśni i przewlekłego leczenia bólu. Linia terapii i elektrody zapewniają stabilną prąd przenoszącą te urządzenia, pomagając pacjentom przyspieszyć regenerację i łagodzić ból.

- **Fizjoterapia i leczenie bólu**

Zastosowano w **Urządzenia elektroterapii o niskiej częstotliwości, Pulsowane urządzenia elektroterapii**itp., W przypadku warunków, takich jak zapalenie stawów, rwa kulszowa oraz ból szyi i ramion. Produkt zapewnia nawet prądowy przepływ, poprawia krążenie krwi, łagodzi ból i sprzyja odzyskiwaniu mięśni.

- **Opieka domowa i osobiste samopoczucie**

Nadaje się do użytku domowego **Jednostki dziesiątki** or **Stymulatory mięśni EMS**, Zapewnienie użytkownikom wygodnego sposobu na rozluźnienie mięśni, złagodzenie bólu i powrót do zdrowia po zmęczeniu. Linia elektrod i terapii zapewniają bezpieczną prąd przekładni, dzięki czemu użytkownikom jest łatwe wykonywanie samoopieki w domu.

- **Odzyskiwanie sportowców i medycyna sportowa**

Szeroko stosowany w **Urządzenia elektroterapii sportu, Stymulatory elektryczne**itp., Aby pomóc sportowcom odzyskać mięśnie, zmniejszyć ból i zmęczenie po wysiłku oraz promować naprawę mięśni i krążenie krwi, przyspieszając proces odzyskiwania.

Główne funkcje:

- **Skuteczne leczenie:** Zawiera [2,0 elektrody](#), skutecznie promowanie głębokiej stymulacji tkanek i zwiększania wyników leczenia.
- **Profesjonalne certyfikaty:** Produkt jest certyfikowany przez ISO9001, ISO13485, FDA, CE i MDR, zapewniając bezpieczeństwo i wysokiej jakości na całym świecie.
- **Usługa dostosowywania:** Nasza fabryka oferuje dostosowywanie oparte na potrzebach specyficznych dla klienta, w tym długości elektrody, kombinacji akcesoriów i opcji pakowania.
- **Wysoka trwałość:** Wykonane z wysokiej jakości materiałów medycznych, zapewniając doskonałą trwałość i stabilność do długoterminowego użytku.
- **Szeroka aplikacja:** Nadaje się do różnych urządzeń medycznych, szczególnie do stosowania w elektroterapii, fizykoterapii i sprzęcie rehabilitacyjnym.
- **Elastyczna konfiguracja:** [Elektrody, końce okrągłego rurki i komponenty suwakowe](#)

Można elastycznie łączyć według różnych potrzeb, spełniając spersonalizowane wymagania.








Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny