

Parametry produktu

Nazwa produktu	Złącza JST XH 2,54 mm 3 i 12 pinów z kablem HDMI
Złącze	Standardowe HDMI z XH 2.54 Molex
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Telewizja, kino domowe, UAV, laptop
Funkcjonować	Szybki transfer danych, szybkie ładowanie PD
Minimalne zamówienie	100 SZT

Kabel HDMI jest szeroko stosowany w laptopach, PS4, HDTV, monitorach, projektorach, przedłużaczach portów HDMI, ten przedłużacz HDMI do przewodu Molex JST XH2.54mm, który ma szybką transmisję i jest kompatybilny z PS5, PS4, TV stick, odtwarzaczem.


Nasza fabryka spodziewa się wyprodukować ten rodzaj kabla HDMI, może również dostarczyć inny kabel HDMI, taki jak [Kabel USB C na Micro HDMI](#). Poza tym wspieramy customowe wszelkiego rodzaju kable ładujące USB, z naszym silnym zespołem badawczo-rozwojowym, niezależnie od tego, czy jest to dostosowanie funkcji, czy wyglądu, możemy dostarczyć wiele rodzajów kabli z blokadą śrubową, takich jak [.](#)

Zdjęcie produktu:





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.