

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kabel rozgałęźnika Y DB9 żeński na przedłużacz HDMI ze złączem DC55 * 25mm
Złącze	Złącze żeńskie DB9 na złącze męskie HDMI złącze żeńskie DC5525
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Komputer, drukarka, skaner, maszyna POS, monitor, modem
Funkcjonować	Szybki transfer danych
Minimalne zamówienie	100 SZT

Dostosowany rozdzielacz Y D-sub DB9pin żeński na przewód ekranowany HDMI Kabel szeregowy RS232 z otworem gniazda DC5525, ten kabel do drukarki komputerowej jest połączony z żeńskim DB9pin konwerterem HDMI złączem DC55 * 25 mm. Poza tym obsługujemy usługi ODM OEM i dowolny kabel dostosowany, Jak na przykład [Przedłużacz ethernetowy karty sieciowej RJ45](#).

Tymczasem nowy kabel D-sub z osłoną ochronną, [DB25 męski na żeński przedłużacz szeregowy RS232](#) , RS232 25Pins połączany kabel portu szeregowego złącza do drukarki, skanera. Poza tym nasze złącza szeregowy DB25 wykorzystują połączane styki, które są odporne na korozję i zapewniają niezawodne połączenie. Mamy też podobny kabel D-sub .

Zdjęcie produktu:





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.