

Nazwa produktu	Wysokiej jakości złącze żeńskie DB15pin do SR 13-Lead 4,0 mm kabel elektrody snap-elektrodę Dostosowywany kabel Tens EMS od chińskiego producenta Dongguan
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Ta samica DB15Pin do SR 13-Lead 4,0 mm Snap Elektrode Kabel medyczny jest zaprojektowany w celu uzyskania wysokiej wydajności i długoterminowego zastosowania w urządzeniach elektroterapii i diagnostycznych. Ma bezpieczny złącze kobiece DB15 i konstrukcję powiązaną z odkształceniem, które łączy się z 13 niezależnymi przewodami ołowiovymi, z których każde kończy się w samice 4,0 mm.

Wykonany z izolacji TPU klasy medycznej i kolorowymi przewodami w celu łatwej identyfikacji, kabel ten oferuje trwałość, bezpieczeństwo pacjentów i transmisję sygnału o niskim poziomie szumu. Jest idealny do integracji z jednostkami TENS, stymulatorami EMS, monitorami EKG/EKG i innymi bioelektrycznymi systemami diagnostycznymi. W przypadku aplikacji wymagających mniejszych potencjalnych klientów, nasz [2-wiodący EKG/EKG żeńska snap elektroda przewodowa kabel medyczny](#) oferuje kompaktowe i niezawodne rozwiązanie. Dodatkowo, w przypadku nowoczesnych urządzeń z portem USB-C, rozważ nasze [Kabel męski typu-C z silikonowym kolorem do 4,0 mm żeńskiego kabla ołowiu elektrody żeńskiej](#) dla zwiększonej kompatybilności.

Jako profesjonalny producent kabli medycznych i dostawca z siedzibą w Dongguan w Chinach, obsługujemy dostosowanie OEM/ODM dla różnych konfiguracji i długości. Wszystkie nasze produkty są wytwarzane zgodnie ze standardami ISO13485 i ISO9001, zapewniając niezawodną jakość i kompatybilność globalną.



.



Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny