

Parametry produktu

Nazwa produktu	Nylonowy pleciony kabel typu C do USB 2.0 B do drukarki do dysku twardego kamery laptopa
Złącze	Złącze męskie typu C na męskie złącze USB B
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Laptop, notatnik, telefon Samsung
Funkcjonować	Szybki transfer danych, synchronizacja, szybkie ładowanie PD
Minimalne zamówienie	100 SZT


Ten kabel drukarki USB C jest kompatybilny z dyskiem twardym aparatu laptopa, z szybkim transferem danych, może zapewnić bardziej stabilny transfer danych niż połączenie WIFI. Obsługuje szybki transfer danych/synchronizację do 480 Mb/s. Zastosuj trwały materiał, wyposażony w nylonową osłonę z plecionego włókna, kabel USB C na USB B jest odporny na korozję. Aluminiowa obudowa sprawia, że kabel drukarki zgina się swobodnie ponad 10000 razy, jest trwalszy i bardziej wytrzymały, co zapewnia dłuższą żywotność.

Tymczasem my też [szybki kabel ładujący PD typu c do synchronizacji danych](#) służy do ładowania i przesyłania danych. Ten kabel drukarki USB C jest kompatybilny z dyskiem twardym aparatu laptopa.

Jeśli masz jakiegokolwiek wymagania dotyczące tego kabla do drukarki lub innego kabla ładującego USB, skontaktuj się z nami.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.