

Nazwa produktu	Factory Direct Dostosuj 4 -pinowe wtyczka lemina samca do pedału Przełącznik Physioterapeutyczne drut w Guangdong ISO9001 ISO13485 CERFORITATION
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Aplikacja:

- **Oddziały fizjoterapii szpitalnej:** Jest stosowany w różnych projektach fizykoterapii, takich jak terapia elektrostymulacyjna, terapia cieplna itp., Aby pomóc pacjentom złagodzić ból i promować odzyskiwanie mięśni.
- **Centra rehabilitacyjne:** Współpracuje z profesjonalnym sprzętem rehabilitacyjnym, aby pomóc pacjentom w szkoleniu rehabilitacji operacyjnej i przyspieszyć odzyskiwanie funkcji fizycznych.
- **Salony piękności:** Jest stosowany w funkcji elektroterapii instrumentów piękności, aby osiągnąć efekty urody, takie jak zaostrenie skóry i poprawa krążenia krwi.

Główne funkcje:

- **Wysokiej jakości interfejs:** Trwałe [Wysokiej jakości złącze męczyzn Lemo](#) jest przyjmowany, który ma długą wtyczkę i odłączanie się w ciągu życia. Może utrzymać stabilne połączenie elektryczne podczas częstego użytkowania, skutecznie zmniejszyć oporność kontaktową i zapewnić stabilną transmisję prądu.
- **Unikalny podział - projekt linii:** Ze strukturą 4 - cal - 1 może łączyć cztery wysokiej jakości [klipsy elektrody](#) Jednocześnie zaspokaja potrzeby jednoczesnej fizjoterapii w różnych częściach ciała i poprawę wydajności leczenia.
- **Kabel wysokiej wydajności:** Główny kabel jest wykonany z miedzianych rdzeni o wysokiej czystości i pokryty wysokiej jakości materiałami izolacyjnymi. Ma doskonałą elastyczność i zdolność anty -interferencyjną. Zapewniając stabilną transmisję sygnałów i prądu, może skutecznie oprzeć się zewnętrznym zakłóceniu elektromagnetycznym. [Lemo Plastics Wtyk do 4,0 mm złotej elektrody żeńska snap z 2 przewodem ołowiu](#)











Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny