

Parametry produktu

Nazwa produktu	Plastikowa wtyczka złącza LEMO r do żeńskiego kabla zatrzaskowego elektrody
Złącze	Plastikowe złącze LEMO, połączony żeński przycisk zatrzaskowy EKG 4,0 mm
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Przesyłanie sygnału
Minimalne zamówienie	100 SZT

Ten dostosowany [Kable EKG/EKG](#) z połączoną elektrodą żeńską zatrzaskową do tworzywa sztucznego Złącze okrągłe Lemo, jest szeroko stosowane w przemyśle medycznym, takim jak maszyna ECG EEG EKG EMG, a ten holterowy kabel zatrzaskowy EKG wykonany z ekranowanego drutu medycznego TPU. Ponadto mamy również inne podobne produkty medyczne kabel np .

Jako profesjonalny producent kabli medycznych ekg eeg ekg emg, mamy dziesięciolecie doświadczenia w dostosowywaniu przewodów i mamy wystarczające doświadczenie w dostosowywaniu kabli, aby spełnić wszelkie różne potrzeby dostosowywania naszych klientów, na przykład .

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami instalacji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.