

Parametry produktu

Nazwa produktu	Przewód elektrody EKG do wielu kompatybilnych elektrod monitorujących wielokrotnego użytku
Złącze	Złącze Dupont do żeńskiego zatrzasku elektrody z klipsem na ucho elektrody
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Szary medyczny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	EEG, EKG, EMG, monitor snu
Funkcjonować	Przewody odprowadzeń EKG łączą elektrody EKG z monitorem EEG w celu przesyłania sygnału EKG pacjenta do monitora EKG.
Minimalne zamówienie	100 SZT

Jako profesjonalny producent kabli medycznych EKG EEG EKG EMG, wykonujemy nasze niestandardowe kable EKG [Złącze zasilania DC 2,35 do podwójnego żeńskiego przewodu zatrzaskowego](#) z wysokiej jakości materiałami spełniającymi standardy medyczne, wspieramy usługi OEM ODM dla wszystkich naszych produktów kablowych, takich jak [Wieloprzewodowy kabel elektrody monitorującej EKG EEG](#). Tymczasem mamy dziesięciolecie doświadczenia w dostosowywaniu przewodów i wystarczające doświadczenie w dostosowywaniu kabli, aby zaspokoić wszelkie potrzeby naszych klientów w zakresie dostosowywania, na przykład [Micro USB do przewodu wieloprzewodowego Kabel elektrody EEG EKG](#).

Złącze A: złącze Dupont

Złącze B: 4.0 żeńskie zatrzaski elektrody klips do ucha elektrody

Mamy również [SCSI 20pin do wieloodprowadzeniowego kabla EKG do monitorowania](#) stosowane w wyrobach medycznych.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.