

Parametry produktu

Nazwa produktu	Plastikowe złącza LEMO Push-Pull do męskiego kabla elektrody
Złącze	Plastikowe złącze LEMO, wtyk męski 2,0 mm
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Przesyłanie sygnału
Minimalne zamówienie	100 SZT

To dostosowane plastikowe złącze Lemo 4Pin do męskiego styku elektrody [Kabel EKG/EKG](#), jest szeroko stosowany w przemyśle medycznym, takim jak maszyna ECG EEG EKG EMG lub urządzenie TENS, a to samoblokujące złącze męskie Lemo 4pin do męskiego kabla Din 2,0 mm może być wykonane z różnych materiałów drutowych, takich jak drut ekranowany klasy medycznej TPU.

Ponadto mamy również inny podobny medyczny kabel din, taki jak [Kolanko typu C męskie do 2.0mm 4-pinowy męski przewód elektrody I](#) .

[Jako profesjonalny producent kabli medycznych ekg eeg ekg emg, mamy dziesięciolecie doświadczenia w dostosowywaniu przewodów i mamy wystarczające doświadczenie w dostosowywaniu kabli, aby spełnić wszelkie różne potrzeby dostosowywania naszych klientów, na przykład .](#)

[Zdjęcie produktu:](#)





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.