

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Cechy:

1. Klienci podstawowi wymagają niestandardowego kąta wtyczek, który może wybrać różne kierunki kąta, takie jak 90 stopni, lewy łokieć, prawy łokieć itp.
2. Przewody Tens nadają się do sprzętu podróznego, drut elektrodowy jest łatwy w obsłudze i można go używać w dowolnym momencie. przewody doprowadzające to wygoda przechowywania i użytkowania.
3. Używany w maszynach cyfrowych, masażerach wyszczuplających, maszynach TENS i innym sprzęcie opieki zdrowotnej. przewody dziesiątki mogą być używane przez długi czas i są bezpieczne, przewody dziesiątki są solidne i praktyczne.

Podobne przedmioty:

[Wtyczka DC2.35 90 stopni do kabla EKG z pinem elektrody 2.0,I Wtyczka zatraskowa 4-pinowa do styku elektrody 2.0](#)

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS





Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.