

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Cechy:

Fabrycznie niestandardowe złącze Lemo 6P do kabli interfejsu DB9 SpO2 do pulsoksymetru **Kabel łączący Lemo** jest dostarczany do sprzętu medycznego. Heymeda **Złącze kabla medycznego** jest szeroko stosowany w urządzeniach medycznych i zastosowaniach medialnych, zapewniamy złącza Lemo zarówno metalowe, jak i plastikowe do zespołów kabli.

Heymed sprawia, że dostosowywanie kabli medycznych jest łatwe i elastyczne dla OEM ODM pod względem typu złącza, średnicy drutu, długości kabla itp., a także oferuje więcej rozwiązań w zakresie produktów kablowych dla różnych urządzeń i maszyn.

Prosimy o kontakt z nami, dostępny jest OEM ODM.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie:

Heymed Technology jest wiodącym chińskim producentem kabli i akcesoriów medycznych. Zatrask magnetyczny Kabel elektrodowy z gniazdem audio 3,5 mm, to nie tylko pewna specyfikacja przewodów z zatraskami magnetycznymi, Heymed zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb, co zapewnia różne specyfikacje okablowania, kabel, niestandardową długość, liczbę przewodów elektrod zatraskowych.

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych,

ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz Rejestracja ISO 14001 w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.