

Parametry produktu

Nazwa produktu	Elektrody łaty dziesiątki masaż akupunktury EMS adhesive żelowe podkładki z otworem
Złącze	Złącze żeńskie 2,0 mm
Materiał	Włóknina
Kolor	Biały
Stosowane wyposażenie	Szpital medyczny, Dysfagia Maszyna
Funkcjonować	Medyczne usługi zdrowotne, Fizjoterapia jaskółczego gardła
Minimalne zamówienie	100 SZT

Nasz [Samoprzylepne elektrody TENS Unit ze złączem żeńskim 2,0 mm](#) są preżelami i nie wymagają stosowania dodatkowych kremów ani żeli. Trwała integralna struktura umożliwia pacjentom łatwe wyjmowanie poprzez wyciągnięcie z ogona liścia bez uszkodzenia struktury. Są one towarzyszem większości jednostek TENS lub elektrycznych maszyn do stymulacji mięśni, które wykorzystują standardowe złącze zatrzaskowe 3,5 mm.

Jesteśmy profesjonalnym producentem medycznym, którego wsparcie jest dostosowane. Podkładki żelowe do wymiany elektrod dziesiątek mamy również inne typy, takie jak [Płyta ujemna wielokrotnego użytku ze stali nierdzewnej z metalową wtyczką Lemo](#), który służył do medycznych usług zdrowotnych, tabliczki pacjenta i tak dalej.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami instalacji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.