

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kabel Apple Lightning do ładowania iPhone'a z męską wtyczką USB A
Złącze	Wtyk Lightning męski na męskie złącze USB A
długość kabla	30 cm lub dostosowane
kolor kabla	czarny lub dostosowany
Sprzęt do aplikacji	Laptop, iPhone, iPad
Funkcjonować	Szybka transmisja danych, synchronizacja, szybkie ładowanie PD
Minimalne zamówienie	100 SZT

USB A do [Kabel Apple do ładowania Lightning](#), wyposażony w szybkie ładowanie PD i szybkie linie transmisji danych, kompatybilny z iPhone, iPad, Macbook itp.

Oprócz produkcji kabli danych Lightning, nasza fabryka obsługuje również różne kable ładujące USB dla klientów. Mamy silny zespół badawczo-rozwojowy i możemy dostosować zarówno funkcjonalność, jak i wygląd. Jednocześnie mamy również podobne kable do transmisji danych Lightning, takie jak [Funkcja szybkiego ładowania PD Kabel USB typu C do Apple Lightning](#)

[zdjęcie produktu:](#)





[informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki przed zamówieniem większej ilości?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, a niestandardowe próbki muszą zostać naliczone za instalację. Dziękujemy za zwrócenie się do nas o próbki w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikaty Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, takie jak wydrukowanie własnego logo lub modyfikacja projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Zapewniamy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszymi przedstawicielami handlowymi.

P5: czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłkowej użyjesz do wysłania mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

Odpowiedź: Oczywiście, że możesz. Jest nam niezmiernie miło powitać Państwa w Dongguan i oprowadzić po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzecim. Budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, prowincja Guangdong, Chiny