

Parametry produktu

Nazwa produktu	2 w 1 DB44 męski na żeński 3 rzędy 44-pinowy przedłużacz równoległy kabel ekranujący
Złącze	Złącze męskie na żeńskie DB44in
Długość kabla	30 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Stosowane wyposażenie	Komputer, drukarka, skaner, maszyna POS, monitor, modem
Funkcjonować	Szybki transfer danych
Minimalne zamówienie	100 SZT

Dostosowany rozdzielacz Y D-sub 44-pinowy męski na żeński przewód ekranowany Kabel szeregowy RS232, ten szeregowy kabel komputerowy jest połączony z 2-pinowym złączem męskim DB44 i 1 żeńskim adapterem DB44. Poza tym obsługujemy usługi ODM OEM i dowolne dostosowane kable, takie jak [Przedłużacz ethernetowy karty sieciowej RJ45](#).

Tymczasem nowy kabel D-sub z osłoną ochronną, [DB25 męski na żeński przedłużacz szeregowy RS232](#), RS232 25Pins połączony kabel portu szeregowego złącza do drukarki, skanera. Poza tym nasze złącza szeregowy DB25 wykorzystują połączane styki, które są odporne na korozję i zapewniają niezawodne połączenie. Mamy też podobny kabel D-sub .

[Zdjęcie produktu:](#)





[Informacje o firmie. Przegląd](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbki, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztami konfiguracji. Doceniamy, że prosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

O: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługi OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz w przypadku moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam zajrzeć?

O: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. Piętro, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, wioska Shebei, miasto Huangjiang, miasto Dongguan, Guangdong, Chiny.