


## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Cabo em espiral USB com alimentação de 12 V com conector macho RJ50 para scanner de impressora
Conector	Cabo USB com alimentação de 12 V e conector RJ50 10P10C
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do Cabo	cinza ou personalizado
Equipamentos aplicados	Extensão, sistema POS, impressora, scanner de código de barras etc
Função	Conecte scanners e impressoras POS a um PC para energia e conectividade
MOQ	100PCS

este topo de gama [Cabo de extensão USB alimentado por 12V](#) com conector RJ50 macho oferece a capacidade de fornecer energia e sinais de comunicação usando um único cabo. A nova e inovadora tecnologia USB alimentada é extremamente útil para POS de varejo, industrial, segurança e para dispositivos médicos. Ele fornece conectividade plug-and-play de cabo único genuína e conveniente e é suportado por design e construção de alta qualidade necessários para suportar os novos dispositivos complexos. Ele fornece excelente aterramento e proteção para todos os componentes, bem como proteção contra o desgaste normal que pode resultar de inserções e remoções repetidas. scanners de código.

### Foto do produto:









**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.