


Parâmetros do produto

Nome do Produto	Cabo adaptador USB para RJ50 LAN Ethernet alimentado por 12 V para impressora de computador
Conector	Cabo USB com alimentação de 12 V e conector RJ50 10P10C
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do Cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	Extensão, sistema POS, impressora, scanner de código de barras, computador etc
Função	Conecte scanners e impressoras POS a um PC para energia e conectividade
MOQ	100PCS

este topo de gama [Cabo de extensão USB alimentado por 12V](#) com conector RJ50 macho fornece a capacidade de fornecer energia e sinais de comunicação usando um único cabo. A nova e inovadora tecnologia USB alimentada é extremamente útil para POS de varejo, industrial, segurança e para dispositivos médicos. Ele fornece conectividade plug-and-play de cabo único genuína e conveniente e é suportado por design e construção de alta qualidade necessários para suportar os novos dispositivos complexos. Ele fornece excelente aterramento e proteção para todos os componentes, bem como proteção contra o desgaste normal que pode resultar de inserções e remoções repetidas. scanners de código.

Também temos outro cabo USB com cabo alimentado por 12V colorido, como [.](#)

[Foto do produto:](#)





[Informação da companhia. Visão geral](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.