

Nome do produto	Pino de eletrodo fêmea de 2,0 mm para feminino feminino de 4,0 mm para dezenas de dispositivos EMS TENS Fabricante de fios de chumbo EMS
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricados por um fornecedor de cabos médicos certificados em Dongguan, China, este pino de eletrodo feminino de 2,0 mm para o cabo de snap feminino de 4,0 mm garante a transmissão de sinal de baixa resistência confiável entre dispositivos de eletroterapia e almofadas de eletrodo.

O conector de pino feminino de 2,0 mm se encaixa em dezenas padrão e portas de saída EMS, enquanto a extremidade do snap feminina de 4,0 mm é compatível com os eletrodos SNAP mais reutilizáveis ou descartáveis. Construído com TPU ou PVC flexível de nível médico, o cabo oferece desempenho duradouro e alta condutividade.

Para sistemas que requerem saídas de eletrodo duplo, você pode considerar nosso [Macaco de 3,5 mm para fio de eletrodo de 2,0 mm de 2,0 mm](#), que fornece uma conexão segura com dezenas e blocos EMS. Além disso, se seu aplicativo envolver interfaces modernas baseadas em USB, o [18 em 1 USB tipo C a 2,0 mm](#) Oferece opções de conectividade versátil com design compacto.

Comprimentos personalizados, cores e embalagens de marca própria estão disponíveis para atender às demandas de OEM e ODM. Seja para centros de reabilitação, clínicas de terapia ou marcas de dispositivos médicos, esse fio de chumbo oferece desempenho confiável em vários sistemas de estimulação





Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China