

Nome do produto	Plugue macho de áudio de ângulo reto de 2,5 mm para clipe de orelha de eletrodo dois em um da personalização profissional de Guangdong ISO9001/13485, FDA, certificação CE
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100cm ou personalizado
cor	Cinza, branco, preto e personalizado
Material condutor	Cobre estanhado
Pacote	Embalado individualmente

aplicativo:

- **Departamento de Fisioterapia Hospitalar:** Utilizado em diversos aparelhos de fisioterapia de média e baixa frequência para auxiliar no tratamento de nevralgias, distensões musculares e outras doenças.
- **centro de reabilitação:** Usado em conjunto com equipamentos de reabilitação para estimular os pontos auditivos dos pacientes e promover a recuperação.
- **cuidados de saúde em casa:** Pode ser conectado a equipamentos de fisioterapia domésticos, os usuários podem realizar massagens auditivas em casa para aliviar a fadiga.

Principais características:

- **Design exclusivo de divisor em forma de Y:** A interface de cotovelo de áudio 2.5 está firmemente conectada e não é fácil de soltar. O design do clipe de orelha dois em um pode realizar fisioterapia em ambas as orelhas ao mesmo tempo para melhorar a eficiência.
- **Serviços personalizados:** A fábrica profissional de Guangdong tem grande resistência e pode personalizar produtos de acordo com as necessidades do cliente, como comprimento, cor, embalagem, etc.
- **Certificação profissional:** Com ISO9001, ISO13485, FDA, CE (MDR 2017/745) e outras certificações, a qualidade atende aos padrões internacionais e é segura e confiável.
Material de alta qualidade: O fio é feito de material de PVC, que é macio, durável, antienvelhecimento, resistente à corrosão e adaptável a vários ambientes de uso.







Certificação e Conformidade:

Este cabo atende a padrões rigorosos para garantir os mais altos níveis de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gestão de qualidade de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Garantir que os produtos sejam fabricados sob um sistema de gestão de qualidade sólido.
- **Aprovado pela FDA:** O produto está registrado na Food and Drug Administration dos EUA e atende aos padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) da UE para garantir segurança e eficácia para uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornecerá amostras grátis se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos solicitar amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica se sai em termos de controle de qualidade?

Resposta: Qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialistas profissionais em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve certificação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ETC.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Nós fornecemos serviços de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos fornecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, nº 8, Kangyang 1st Street, vila de Shebei, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China