

Parâmetros do produto


Nome do Produto	Sensores de oxímetro de clipe de ouvido com entrada de áudio macho de 3,5 mm para oxímetros de pulso de ouvido
Conector	Conector de áudio de 3,5 mm, sensor de clipe de ouvido SpO2
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do cabo	cinza médico ou personalizado
Função	Transmissão TENS EMS, oxímetros de pulso
MOQ	100PCS

Este sensor de clipe de ouvido com conector de áudio de 3,5 mm fornece um local alternativo para oximetria de pulso. Em alguns casos, o acesso às mãos e pés de um paciente pode não estar disponível, ou as mãos podem não estar recebendo fluxo sanguíneo suficiente, por isso oferecemos um sensor de oxímetro de pulso com clipe de ouvido. Esta configuração funciona bem para monitoramento contínuo e também para teste de estresse que é uma alternativa ideal quando o uso de um sensor de dedo é impraticável.

Nós não apenas fornecemos sensor de clipe de ouvido SpO2, mas o conector também pode ser personalizado. [Cabo de eletrodo de monitoramento EEG ECG multicondutores](#), que com cabo de eletrodos eeg ativos de 8 canais e cabo passivo eeg.

Quaisquer demandas deste clipe de ouvido com sensor de sonda SpO2 com cabo macho de entrada de áudio, entre em contato conosco.

Foto do produto:





Informação da companhia. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.