

## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Mola de metal niquelado de 4,0 mm com dois botões de pressão
Conector	Botão de pressão fêmea de 4,0 mm
Tamanho do Snap	3,5 mm,4,0 mm,5,0 mm
Cor	prateado
Equipamentos aplicados	Eletrodo de ECG, dispositivo médico, placa PCB, botão de pressão de metal, acessório de vestuário,
Função	M serviços médicos de saúde
MOQ	100PCS

Esse [tipos de botões de pressão de metal prendedores rebites botão de pressão](#) são usados para acessórios de roupas, couro, dispositivo de massagem, máquina de ecg e assim por diante, com tamanho de 4,0 mm e botão de fecho de pressão de latão de 2 peças.

Além disso, também temos outros encaixes de ecg padrão, que podem ser adequados para a dimensão da placa PCB de 3,5 mm/4,0 mm/5,0, como [botão de pressão fêmea eletrodo com 3 garras](#) e [Botões de pressão de ECG folheados a níquel de 4,0 mm e 5,0 mm.](#)

Quando você precisar desses botões de pressão de eletrodo ecg, o cabo do eletrodo também pode ser necessário, como o [Clipe de agarrar para o fio condutor do botão de pressão ecg.](#) Sobre mais detalhes do botão ecg sanp que você perguntou, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

## Foto do produto:









**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.