

Nome do produto	Cabo de extensão feminina de 2,35 mm de 2,35 mm de 2,35 mm Fabricante médico certificado Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Informações do produto:

Este cabo de extensão feminina de 2,35 mm de 2,35 mm para CC de 2,35 mm é ideal para conectar ou ampliar a energia de baixa tensão a dispositivos como equipamentos médicos, transmissores sem fio, sistemas de áudio ou máquinas de TENS/EMS. Os plugues precisos de cano de 2,35 mm garantem um ajuste confortável e seguro, impedindo desconexões acidentais.

Fabricado por uma fábrica de cabo profissional em Dongguan, China, o cabo está disponível em vários comprimentos, cores e materiais de jaqueta (PVC/TPU) para atender a diferentes ambientes. O condutor puro de cobre garante excelente condutividade e transmissão de energia estável, tornando -a uma escolha ideal para a personalização do OEM.

Para aqueles que buscam especificações alternativas, nosso [Fisioterapia Fio de chumbo DC 2,35 mm masculino para tampar o cabo médico com casca de metal](#) Oferece confiabilidade semelhante para dispositivos que exigem um conector maior, como certos monitores médicos ou configurações de áudio profissional. Como a variante de 2,35 mm, possui comprimentos personalizáveis e materiais de jaqueta duráveis. Além disso, nosso [DC3.5 Plugue masculino 2 em 1 anel - Fisioterapia final Fio de chumbo](#) foi projetado para eletrônicos compactos, como ferramentas portáteis de diagnóstico, com a mesma construção pura de cobre e design de plugue seguro para garantir a transmissão de energia estável.

Se você precisa de cabos de jumper curtos ou cabos de extensão de potência mais longos, este produto - junto com nossa gama mais ampla de soluções de conector - oferece desempenho flexível, seguro e confiável em uma forma compacta.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China