

Nome do produto	Plugue de áudio personalizado de 90 graus de 3,5 mm para 3 cabos de pino de eletrodo de 2,0 mm para unidades de TENS/EMS ISO13485 Fabricante Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

O plugue de áudio masculino de 3,5 mm apresenta um design de ângulo reto para reduzir a tensão durante o uso. Ele se conecta perfeitamente a dispositivos como unidades de dezenas ou estimuladores de EMS. No outro extremo, os três cabos de alfinete de eletrodo de 2,0 mm são compatíveis com almofadas de eletrodo padrão usadas em tratamentos de terapia.

Fabricado em Dongguan, China, este cabo é produzido em uma instalação certificada ISO9001 e ISO13485, garantindo a qualidade e a consistência da qualidade médica. Adequado para parcerias globais de OEM/ODM, oferecemos marcas personalizadas, comprimentos de cabo e soluções de embalagem.

Se você "é um distribuidor, fornecedor de dispositivos de saúde ou fábrica de equipamentos médicos, este cabo fornece desempenho confiável para sistemas de eletroterapia. Para aplicações que requerem uma configuração de dupla liderança, considere nosso [Macaco de 3,5 mm a duplo cabo de conexão do eletrodo de 2,0 mm](#), que oferece construção e compatibilidade de alta qualidade semelhantes. Além disso, nosso [Conector de áudio do ângulo reto de 90 graus a 3,5 mm de eletrodo para dispositivo para dispositivo EMS](#) Fornece uma solução de conexão alternativa para dispositivos EMS, apresentando um design de ângulo reto para facilitar o uso.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China