

Nome do produto	Plugue masculino de segurança DC2.35mm personalizado para SR 2,0mm de cabo de pino de eletrodo com 5 cabos de fio   Fabricante de fios de chumbo
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricado por um fornecedor profissional de fábrica e fábrica de fábrica de fábrica de chumbo médicos certificados por ISO13485 em Dongguan, China, este plugue masculino de segurança de segurança DC2.35mm personalizado para o cabo de pino de espreguiçadeira SR 2.0mmEctrodo com 5 cabos foi projetado para sistemas de eletroterapia com alta precisão e com vários líderes.

O plugue masculino de segurança DC2.35mm garante um acessório seguro e minimiza o risco de desconexão durante o uso. Cada um dos cinco cabos termina em um pino de eletrodo de 2,0 mm com alívio de deformação moldada (SR) para maior durabilidade e flexibilidade. Casado em materiais biocompatíveis, como PVC, TPU ou silicone, o cabo é adequado para aplicações de contato com paciente e oferece qualidade consistente de sinal.

Este produto é ideal para dezenas multicanais, EMs e dispositivos de estimulação neuromuscular, oferecendo funcionalidade expandida e cobertura de eletrodo mais ampla. Para configurações mais simples de dupla liderança, confira nosso [Plugue de segurança personalizado DC2.35mm para o fio de cabeceamento do pino de eletrodo de 2,0 mm](#), que é amplamente utilizado em unidades de terapia pessoal.

Outra opção comparável é o [Conector de 2 pinos para cabo de plugue de banana de 2,0 mm com 2 leads com 2 leads](#), que fornece design ergonômico e integridade de sinal premium para acessórios de eletroterapia.

Nossa equipe de engenharia e produção em Dongguan suporta a personalização completa do OEM/ODM, do conector ao comprimento do cabo, embalagem e rotulagem privada.





### **Certificação e conformidade:**

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

## **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Perguntas frequentes

## **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

## **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

## **Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

## **Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

## **Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?**

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China