

Nome do produto	Plugue de segurança personalizado DC2.35mm para fio de cabeceamento do pino de eletrodo de 2,0 mm para dezenas Fabricante de fios de chumbo do Dongguan TENS EMS
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricado por um fornecedor profissional de fábrica e fábrica de fábrica e fábrica em Dongguan, China, este plugue de segurança de 2,35 mm CC de 2,35 mm para o fio de chumbo de alfinete de eletrodo de 2,0 mm fornece uma solução estável e biocompatível para aplicações de eletroterapia.

O plugue DC2.35mm possui um design de segurança com ajuste seguro, minimizando a desconexão acidental durante o uso. O pino de eletrodo de 2,0 mm garante ampla compatibilidade com almofadas de eletrodos autoadesivos padrão do setor. Construído com materiais de nível médico como TPU ou PVC, o fio é flexível, seguro para a pele e disponível em comprimentos e cores personalizáveis para atender aos requisitos do seu dispositivo. Para uma configuração semelhante a dupla líder, você também pode considerar nosso [Conector de 2 pinos para cabo de plugue de banana de 2,0 mm banhado a ouro](#), que oferece condutividade confiável e design ergonômico.

Ideal para projetos de OEM/ODM, esse fio de chumbo é adequado para unidades de dezenas, estimuladores musculares do EMS, terapia de alívio da dor e sistemas de reabilitação. Também oferecemos arranjos alternativos de pinos como o [Cabo de plugue masculino de 6p duplo com contatos de pino de 1,0 mm](#), que suporta configurações de eletroterapia mais complexas e garante a transmissão precisa de sinal em dispositivos multicanal.

Nossa equipe de engenharia com sede em Dongguan suporta clientes globais com fios de leads de tens personalizados com qualidade premium adaptados às suas necessidades específicas de aplicativos.



Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China