

## Parâmetros do produto

Nome do produto	Pouca de eletrodo negativo de silicone personalizado para abrir o BLK Medical Grade Reutilable
Material	Silicone/aço inoxidável
Cor	Preto
Equipamentos aplicados	Dez máquinas, bloco de aterramento da ESU
Função	Serviços de Saúde Médica □ Placa de Paciente, Eletrocirúrgica
MOQ	500pcs

No campo dos acessórios médicos, os produtos projetados para a condutividade e conforto ideais em aplicações médicas e de reabilitação, como o *Pequena placa negativa de silicone - para abrir o modelo BLK*, são altamente considerados. O [Cabo de eletrodo multi -chumbo integrado](#) Da mesma forma, desempenha um papel crucial no campo médico. Amplamente utilizado com vários dispositivos médicos, permite a transmissão precisa de sinal, fornecendo forte suporte para diagnóstico e tratamento médico - como a pequena placa negativa de silicone, é um acessório indispensável em procedimentos médicos.

Outro produto comparável é o [Almofadas de eletrodo](#). Semelhante à placa negativa de silicone preto, essas almofadas são criadas a partir de materiais de alta qualidade para garantir uma excelente adesão à pele. Eles são amplamente utilizados em várias terapias de reabilitação e aplicações de monitoramento médico, ajudando os pacientes a receber melhor tratamento.

### Foto do produto:









**Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.