

## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Conector de plugue macho DB37pin de metal para fio condutor de eletrodo de encaixe fêmea
Conector	Plugue macho DB37pin, encaixe fêmea de eletrodo 34pcs
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do cabo	Cinza médico, preto ou personalizado
Função	DEZENAS Transmissão EMS, máquina ECG EEG ECG
MOQ	100PCS

Este adaptador de conector macho DB37 cabo de extensão serial de 37 pinos para botão de encaixe fêmea com fio de 34 fios, que é amplamente utilizado na indústria médica, também é o cabo personalizado inovador, combina com plugue de porta serial D-sub e cabo de encaixe fêmea de eletrodo. também tem outro cabo personalizado diferente com cabo serial RS232 D-SUB, como [.](#)

**[Enquanto isso, temos muita experiência em cabos personalizados, como Cabos Seriais e Paralelos e Cabos médicos personalizados.](#) Se você tem um Qualquer demanda deste cabo médico personalizado, entre em contato conosco.**

**Foto do produto:**





**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## **Perguntas frequentes**

**P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

**R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.**

**P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

**A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C**

**P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

**R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008. etc**

**Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

**R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.**

**Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

**R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.**

**Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

**R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.**