

## Parâmetros do produto

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Cabo de comunicação do console D-Sub DB9 fêmea RS232 serial para RJ45 8P8C |
| Conector               | DB9pin fêmea para conector RJ45 fêmea                                      |
| Comprimento do cabo    | 30 cm ou personalizado                                                     |
| Cor do cabo            | Preto ou personalizado                                                     |
| Equipamentos aplicados | Computador, Impressora, Scanner, Máquina POS, Monitor, Modem               |
| Função                 | Transferência de dados em alta velocidade                                  |
| MOQ                    | 100PCS                                                                     |

Cabo blindado D-sub de 9 pinos personalizado com cabo adaptador de extensão LAN ethernet 8P8C RJ45 fêmea, podemos combinar cabo de extensão serial e ethernet juntos, suporte a serviços ODM OEM e qualquer cabo personalizado, como [Cabo de extensão ethernet do adaptador de rede RJ45](#).

Enquanto isso, este cabo D-sub com trava de parafuso, DB9 fêmea para cabo de extensão serial RJ45 8P8C, cabo de porta serial do conector ni-plated RS232 de 9 pinos para impressora, scanner. E também temos o cabo D-sub semelhante de [.](#)

### Foto do produto:











[Informação da companhia. Visão geral](#)



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.