

Nome do produto	DC2.35mm de segurança Plugue masculino padrão para 2 leads Cabô trançado de pino de eletrodo de 2,0 mm TENS Fabricante de fios de chumbo EMS
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricado por um fornecedor profissional de fios médicos de chumbo em Dongguan, China, este cabo de alfinete de eletrodo de 2,35 mm a 2 líderes de 2,0 mm de 2,0 mm é construído para atender aos padrões internacionais de dispositivos médicos. O plugue DC masculino aprimorado por segurança garante a inserção segura em equipamentos de estimulação, enquanto o corpo de cabo trançado fornece flexibilidade extra e desempenho anti-em estado ideal para o uso clínico ou doméstico frequente.

Cada [Conector de pino de 2,0 mm](#) é compatível com almofadas de eletrodo amplamente usadas para sistemas de eletroterapia. O cabo é adequado para dezenas, EMs e dispositivos similares e é frequentemente usado em clínicas de manejo da dor e fisioterapia. Desenhos trançados semelhantes - como nosso [Agulha de eletrodo de 2,0 mm para cabo de estalo magnético](#) - também estão disponíveis para interfaces variadas de conexão.

Apoiamos a personalização completa do OEM/ODM, incluindo rotulagem privada, codificação de cores, embalagens personalizadas e ajustes de comprimento do cabo. Todos os cabos são compatíveis com ROHs e produzidos pela certificação ISO13485, garantindo a entrega de sinal segura e estável em ambientes exigentes.





Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China