

ParâMetros do produto

Nome do Produto	Eletrodos de orelha de silicone de dupla face com pino fêmea de eletrodo 2.0
Conector	Pino fêmea do eletrodo de 2,0 mm
Material	ABSSilicone
Cor	Pretovermelho, Pretobranco
Equipamentos aplicados	Dez máquinas, terapia CES
Função	M serviços médicos de saúde
MOQ	100PCS

Esses eletrodos de clipe condutivo de silicone auricular são comumente colocados no lóbulo da orelha, esse estilo específico também é ideal para colocação no tragus ou conchas cymba da orelha para fins, com pino fêmea de eletrodo 2.0, com o uso de um dispositivo de terapia TENS ou microcorrente , para ajudar a tratar e reduzir os sintomas.


Quando você precisar desses cliques de orelha de eletrodo, o cabo de eletrodo também pode ser necessário, como o [Pino macho personalizado de 4 eletrodos para plugue tipo c cabo ecg](#). Sobre mais detalhes do cabo de ecg médico ou clipe de ouvido, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Foto do produto:





Informação da companhia. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.