

## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Fios condutores personalizados de eletrodo de pressão de ECG de 10,0 mm com plugue de alimentação europeu
Conector	Plugue da UE para ECG Feminino Snap
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do Cabo	Branco ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, EMG, TENS
Função	Transferindo sinal
MOQ	100PCS

Este plugue de energia personalizado da UE para fio de eletrodo de pressão fêmea de 10,0 mm ecg é usado para a máquina TENS. [Ecg macho encaixar no cabo do clipe do grabber](#) com materiais de alta qualidade para atender ao padrão médico.

Apoiamos serviços OEM ODM para todos os nossos produtos de cabo, como [Cabo de eletrodo de monitoramento EEG ECG multicondutores](#). Enquanto isso, temos décadas de experiência em personalização de cabos e experiência suficiente em personalização de cabos para atender a qualquer necessidade de personalização diferente de nossos clientes, por exemplo [SCSI 20Pin para cabo de eletrodo de monitoramento EEG ECG multicabo](#) usado em dispositivo médico.

**Foto do produto:**











**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.