

Nome do produto	Factory Custom 6,35mm Plugue de áudio para o cabo de fisioterapia de pino masculino de 2,0 mm de 2,0 mm por ISO13485 Fabricante Heymed - fabricante direto
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Cenários de aplicação

- **Clínicas:** Usado por fisioterapeutas em ambientes clínicos profissionais para tratamento do paciente.
- **Reabilitação baseada em casa:** Ideal para pacientes que estão passando por reabilitação em casa sob a orientação de um profissional médico.
- **Centros de bem -estar:** Empregados em centros de bem -estar para relaxamento e terapias de gestão de pequenas dor.

Principais recursos:

- **Conectores duráveis:** O [Cabo de plugue de áudio de 6,35 mm](#) é feito de metal de alta qualidade, fornecendo uma conexão segura e longa - duradoura com a fonte de áudio. Resiste a desgaste de plugging e desconectamento frequentes.
- **Pino de eletrodo preciso de 2,0 mm:** Os dois [Cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm](#) são criados com precisão para garantir uma transmissão eficiente de impulsos elétricos. Seu tamanho é otimizado para a colocação precisa nos pontos de tratamento do corpo.
- **Cabo flexível:** O cabo - entre é flexível, mas resistente, permitindo um movimento fácil durante os tratamentos sem emaranhar ou quebrar. É feito de materiais de alta qualidade que podem suportar a flexão e alongamento.



.



Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China