

Nome do produto	Factory Direct Personalize 4 Pin Lemo Male Plug para Pedal Switch Freep
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

#### Aplicativo:

- **Instituições médicas de reabilitação;**
- **Cenários de atendimento domiciliar:** É conveniente que os usuários domésticos operem sozinhos. Pode ser usado para fisioterapia simples, como aliviar a dor corporal e promover a circulação sanguínea, melhorando a qualidade de vida.
- **Centros de fitness:** Ele pode ser usado para ajudar o equipamento de fitness, como cadeiras de massagem, equipamentos de alongamento etc., fornecendo aos usuários uma experiência de operação mais conveniente e aumentando a funcionalidade e a atratividade do equipamento.

#### Principais recursos:

- **Conexão estável:** O [conector de lemo de 4 pinos de alta qualidade](#) é feito de materiais de alta qualidade. Seu sistema exclusivo de travamento de baioneta pode fornecer bloqueio mecânico confiável. É simples e conveniente operar, com excelentes propriedades anti - desgaste e anti -corrosão. Ele pode ser inserido e removido sem problemas, suporta o uso frequente e garantir uma conexão estável de longo prazo.
- **Excelente transmissão de sinal:** O conector LEMO garante a transmissão estável de sinal, reduz efetivamente a interferência e perda de sinal e garante o controle preciso de equipamentos de fisioterapia. Adição, também temos produtos semelhantes, como [Conector de 4pin de Lemo de Plástico para pino macho de eletrodo de 2,0 mm com 3 fios de chumbo](#)
- **Operação confortável:** O interruptor do pedal foi projetado de acordo com a ergonomia, com um toque confortável e uma operação fácil, reduzindo a fadiga do usuário.
- **Desempenho elétrico confiável:** O interruptor do pedal usa materiais condutores de alta qualidade para garantir uma conexão elétrica estável. Possui forte durabilidade e pode se adaptar ao uso longo e de alta e alta intensidade.











### **Certificação e conformidade:**

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China