

## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Cabo Ethernet RJ45 Gigabit Ethernet Industrial Câmera digital Cabo de visão de máquina
Conector	RJ45 8P8C macho para fêmea, Cat 6
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	Câmera CCD, visão de máquina
Função	Transmissão de dados, confiabilidade de transferência
MOQ	100PCS

Este cabo Gigabit ethernet câmera digital industrial cabos de vídeo de visão de máquina com trava de montagem de parafusos, amplamente utilizado para fiação de robôs móveis, braços robóticos, máquinas-ferramentas, equipamentos de automação, correntes de tanque e peças móveis de alta velocidade. Adotando flexão e desgaste de alta resistência -material de PVC resistente e material de PVC resistente ao calor super flexível, a vida útil da dobra pode chegar a mais de 30 milhões de vezes; Impermeável, resistente a óleo, resistente ao calor (80 °C), resistente a UV, retardante de chamas. Em conformidade com a certificação de especificação de segurança obrigatória UL/cUL.

Além disso, também temos o cabo de extensão ethernet RJ45 8P8C Cat5 Cat5e Cat6 macho para fêmea, é perfeito para estender sua conexão ethernet para alcançar um roteador ou HDTV, home theater e proteja a porta de rede do computador contra plugues e desplugues constantes, bem como com transferência de dados de upload e download de alta velocidade para aplicativos de servidor. Além disso, temos cabos de rede ethernet semelhantes, como [RJ12 6P6C macho para cabo de telefone fêmea](#) .

**Foto do produto:**





**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.