

Parâmetros do produto

Nome do Produto	Terminal frisado 4.0 eletrodo ECG fêmea encaixe com revestimento dourado
Conector	Botão de pressão fêmea de 4,0 mm
Tamanho do Snap	3,5 mm,4,0 mm,5,0 mm
Cor	Ouro
Equipamentos aplicados	Eletrodo ECG, dispositivo médico, placa PCB
Função	M serviços médicos de saúde
MOQ	100PCS

Este encaixe fêmea de ECG banhado a ouro com terminal crimpado, muitos tipos de botão de encaixe de ECG que são usados para máquina médica de eletrodo, com tamanho de 3,5 mm/4,0 mm/5,0 mm. Dimensão da placa de 3,5 mm/4,0 mm/5,0 e com material banhado a ouro e niquelado. Além disso, também temos outro botão de pressão de ecg, como [botão de pressão fêmea eletrodo com 3 garras](#) .E outro encaixe fêmea para montagem de PCB [encaixe ni-chapeado 4,0mm 5,0mm ECG fêmea](#).


Quando você precisar desses botões de pressão de eletrodo ecg, o cabo do eletrodo também pode ser necessário, como o [Clipe de agarrar para o fio condutor do botão de pressão ecg](#). Sobre mais detalhes do botão ecg sanp que você perguntou, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.

Foto do produto:





Informação da companhia. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.