

Nome do produto	Factory Direct Personalize 4 Pin Lemo Male Plug para Pedal Switch Freep
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Aplicativo:

- **Departamentos de Fisioterapia do Hospital:** É usado em vários projetos de fisioterapia, como terapia eletrostimulação, terapia térmica etc., para ajudar os pacientes a aliviar a dor e promover a recuperação muscular.
- **Centros de reabilitação:** Ele coopera com equipamentos profissionais de reabilitação para ajudar os pacientes no treinamento pós -reabilitação operacional e acelerar a recuperação de funções físicas.
- **Salões de beleza:** É aplicado à função de eletroterapia dos instrumentos de beleza para obter efeitos de beleza, como aperto na pele e melhoria da circulação sanguínea.

Principais recursos:

- **Interface de alta qualidade:** O durável [conector masculino de alta qualidade](#) é adotado, que possui um plugue longo e desconectado - na vida útil. Ele pode manter uma conexão elétrica estável durante o uso frequente, reduzir efetivamente a resistência ao contato e garantir a transmissão de corrente estável.
- **Divisão exclusiva - design de linha:** Com uma estrutura de 4 - in - 1, ele pode conectar quatro de alta qualidade [Clipes de eletrodo](#) Simultaneamente, atendendo às necessidades da fisioterapia simultânea em diferentes partes do corpo e melhorando a eficiência do tratamento.
- **Alto - Cabo de desempenho:** O cabo principal é feito de núcleos de cobre de alta pureza e coberto com materiais isolantes de alta qualidade. Possui excelente flexibilidade e capacidade de interferência. Ao garantir a transmissão estável de sinais e corrente, ele pode resistir efetivamente à interferência eletromagnética externa. [Plugue de plásticos de lemo para snap feminina de placa dourada de 4,0 mm com 2 fios de chumbo](#)











Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China