

Parâmetros do produto

Nome do Produto	Cabo divisor Y DB9 fêmea para cabo de extensão HDMI com conector DC55*25mm
Conector	DB9 fêmea para HDMI macho DC5525 fêmea
Comprimento do cabo	30 cm ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	Computador, Impressora, Scanner, Máquina POS, Monitor, Modem
Função	Transferência de dados em alta velocidade
MOQ	100PCS

Divisor Y personalizado D-sub DB9pin fêmea para HDMI cabo blindado RS232 cabo serial com orifício de soquete DC5525, este cabo de impressora de computador é combinado com DB9pin fêmea conversor HDMI conector DC55 * 25 mm. Além disso, oferecemos suporte a serviços ODM OEM e qualquer cabo personalizado, como [Cabo de extensão ethernet do adaptador de rede RJ45](#).


Enquanto isso, o novo cabo D-sub de chegada com capa protetora, [Cabo de extensão serial RS232 macho para fêmea DB25](#) , RS232 25Pins conector banhado a ouro cabo de porta serial para impressora, scanner. Além disso, nossos conectores seriais DB25 usam pinos banhados a ouro, que tornam resistente à corrosão e fornecem uma conexão confiável. E também temos o cabo D-sub semelhante de [.](#)

[Foto do produto:](#)





[Informação da companhia. Visão geral](#)



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.