

Nome do produto	Alta qualidade USB A a 4,0 Eletrodo fêmea Snap com cabo de fisioterapia com interruptor para sessões de terapia de máquinas de dezenas
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Cenários de propósito e aplicação

- Este cabo de fisioterapia serve como um hub de conexão. Uma extremidade é conectada a uma fonte de energia ou dispositivo de saída de sinal através do **USB uma interface**, e a outra extremidade está conectada a almofadas de eletrodo usando o **4.0 Electrodo feminino Snap**. Permite funções como estimulação elétrica, massagem por pulso e fisioterapia térmica no corpo humano, promovendo efetivamente a circulação sanguínea, aliviando a fadiga e a dor muscular.
- É amplamente utilizado na fisioterapia com saúde doméstica diária, permitindo que os usuários conduzam tratamento próprio em seu tempo livre. Também é adequado para centros de fisioterapia de reabilitação profissional e departamentos de reabilitação de hospitais, fornecendo serviços profissionais de tratamento de reabilitação para pacientes.

Principais recursos:

- Interface de alta qualidade: **O USB uma interface** Apresenta excelente versatilidade e estabilidade. Ele pode se conectar perfeitamente a vários dispositivos equipados com a saída USB, garantindo energia estável e transmissão de sinal.
- Snap de eletrodo confiável: o **4.0 Electrodo feminino Snap** foi projetado com precisão e testado rigorosamente. Ele se conecta firmemente ao **almofadas de eletrodo** e não é propenso a afrouxar, garantindo a estabilidade e a eficácia da condução atual durante o processo de fisioterapia.
- Switch conveniente: o interruptor equipado é fácil de operar. Os usuários podem ativar ou desativar a função de fisioterapia a qualquer momento, de acordo com seus próprios sentimentos, controlando com precisão o processo de fisioterapia.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China