

## Parâmetros do produto

|                        |  |
|------------------------|--|
| Nome do Produto        | Cabo de impressora trançado de nylon tipo C para USB 2.0 B para disco rígido de câmera de laptop |
| Conector               | Conector Tipo C Macho para USB B Macho   |
| Comprimento do cabo    | 30 cm ou personalizado   |
| Cor do cabo            | Preto ou personalizado   |
| Equipamentos aplicados | Laptop, Notebook, Telefone Samsung   |
| Função                 | Transferência de dados de alta velocidade, sincronização, carregamento rápido PD                 |
| MOQ                    | 100PCS   |


Este cabo de impressora USB C é compatível com o disco rígido da câmera do laptop, com transferência de dados de alta velocidade, pode fornecer transferência de dados mais estável do que uma conexão WIFI. Ele suporta transferência/sincronização de dados em alta velocidade de até 480 Mbps. Adote material durável, apresentando uma jaqueta de fibra trançada de náilon, o cabo USB C para USB B é resistente à corrosão. A carcaça de alumínio faz com que o cabo da impressora dobre livremente mais de 10.000 vezes, mais durável e resistente para uma vida útil mais longa.

Enquanto isso, também temos [cabo de carregamento rápido PD de sincronização de dados de alta velocidade tipo c](#) usado para carregamento e transferência de dados. Este cabo de impressora USB C é compatível com o disco rígido da câmera do laptop.

Se você tiver alguma demanda deste cabo de impressora ou outro cabo de carregamento USB, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.


## Foto do produto:











**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.