

Nome do produto	M12 M16 Connector masculino de 4 pinos a um cabo de fio de chumbo de cabeça de 4,0 mm de 4,0 mm para fêmea para o ECG ISO13485 Fabricante Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricados por um fornecedor profissional de cabos médicos em Dongguan, China, este cabo de conector M12 ou M16 de 4 pinos ou terminais de encaixes femininos magnéticos de 4,0 mm, tornando -o ideal para sistemas de fisioterapia e reabilitação. Cabos de estalo magnéticos semelhantes, como o nosso [2.0 ELECTRODE A agulha para cabo de pressão magnético de 3,5 mm/4,0 mm](#), também são amplamente utilizados em aplicativos TENs e EMS devido à sua compatibilidade e facilidade de uso.

O forte projeto magnético garante uma conexão rápida com as almofadas de eletrodo, evitando o desapego acidental. A jaqueta TPU ou PVC de cabo é resistente à fadiga flexível e garante o uso seguro em ambientes clínicos ou domésticos. O plugue M12/M16 4 -PIN fornece uma interface segura com muitos dispositivos de estimulação médica, incluindo aqueles usados para aplicativos de dezenas, EMs, ECG e EMG, assim como o nosso [Plugue de lemo para cabo de chumbo de 4,0 mm de ouro banhado a ouro](#), que é comumente selecionado para sistemas de ECG e reabilitação.

Totalmente personalizável em comprimento, cor e embalagem, este produto é fabricado em conformidade com os padrões ISO13485 e ROHS, apoiando serviços OEM e ODM.





Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China