

## Parâmetros do produto

Nome do Produto	Pulseira ESD de silicone elástico ajustável com pressão macho ECG de 4,0 mm
Conector	Botão de pressão macho de 4,0 mm
Tamanho do Snap	3,5 mm,4,0 mm
Cor	Branco preto
Equipamentos aplicados	Máquina de eletrodo de ECG, dispositivo médico
Função	M serviços médicos de saúde
MOQ	100PCS

Esta pulseira antiestática de silício com encaixe macho de eletrodo de 4,0 mm, pulseiras ESD de conforto de silicone são uma opção de aterramento popular para várias empresas, com leve e confortável e a pulseira é feita de material de silicone de alta qualidade, suporta cores diferentes personalizadas e tamanho de encaixe.

Além disso, a pulseira antiestática é uma grande ajuda para o engenheiro eletrônico em ocasiões estáticas, como fábrica, reparos eletrônicos. E também é a maneira mais econômica e eficiente de proteger os componentes eletrônicos contra danos causados pela estática.

### Foto do produto:











**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.