

Termos comerciais: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: prazo de entrega da amostra 3-7 dias, a produção em massa é de cerca de 15-20 dias

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Por via aérea, marítima ou Fedex, DHL, UPS

Quantidade mínima: 500 PCS

Características:

1. Os clientes básicos exigem ângulo de plugue personalizado, que pode escolher diferentes direções de ângulo, como 90 graus, cotovelo esquerdo, cotovelo direito, etc.
2. Os fios de dezenas são adequados para equipamentos de viagem, o fio do eletrodo é fácil de operar e pode ser usado a qualquer momento. os fios condutores são convenientes de armazenamento e uso.
3. Usado em máquinas digitais, massageadores de emagrecimento, máquinas TENS e outros equipamentos de saúde. Os fios condutores dezenas podem ser usados por um longo tempo e são seguros, os fios condutores dezenas são resistentes e práticos.

Itens similares:

[**Plugue DC2.35 de 90 graus para cabo ECG de pino de eletrodo 2.0,e Plugue snap-in de 4 pinos para pino de eletrodo 2.0**](#)

Qualidade dos produtos garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance e certificação

A Hemed já foi certificada pela ISO 13485 Gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos, Registro ISO 9 0 0 1 para gerenciamento de qualidade internacional e Registro ISO 1 4 0 0 1 para sistema de gestão ambiental e produtos passou nos relatórios de testes UL, CQC, CE, SGS





Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos por nos solicitar uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: A qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista profissional em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho.