

Parâmetros do produto

Nome do Produto	Adaptador Apple Lightning para cabeçalho de 8 pinos com chicote de fios de terminal de 10 pinos
Conector	Lightninig plug macho para Dupont terminal de 10 pinos
Material	PVCCobre
Cor do Cabo	Branco ou personalizado
Equipamentos aplicados	Notebook, Notebook, iPhone, iPad
Função	Transferência de dados de alta velocidade, sincronização, carregamento rápido PD
MOQ	100PCS

Apple Lightning 8pin macho para Dupont 2,54mm 10pin header cable para conectar a placa-mãe do dispositivo, com carregamento rápido PD e cabo de transferência de dados de alta velocidade e bom para teste e medição em breadboards, Arduinos ou computadores.

Além disso, podemos fornecer outro conector diferente com cabo Dupont de 5 pinos, como [Cabo de extensão de montagem em painel USB 2.0 A fêmea para Dupont de 5 pinos](#).

Podemos personalizar de acordo com os requisitos do cliente para especificações de cabos, comprimentos, cores e pinagens de conectores personalizados. Qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos.

Foto do produto:





Informação da companhia. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

P2: quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.