

Ürün parametreleri

Ürün adı	Kulak Nabız Oksimetreleri için 3,5 mm Erkek Ses Jakı ile Kulak Klipsi Oksimetre Sensörleri
Bağlayıcı	3,5 mm ses jakı, SpO2 kulak klipsi sensörü
Kablo uzunluğu	30cm veya özelleştirilmiş
Kablo Rengi	Tıbbi gri veya özelleştirilmiş
İşlev	TENS EMS İletimi, Nabız Oksimetreleri
Adedi	100 ADET

3,5 mm ses jakına sahip bu kulak klipsi sensörü, nabız oksimetresi için alternatif bir yer sağlar. Bazı durumlarda hastanın ellerine ve ayaklarına erişim mümkün olmayabilir veya elleri yeterli kan akışını alamıyor olabilir, bu nedenle bir kulak klipsi nabız oksimetre sensörü sunuyoruz. Bu kurulum hem sürekli izleme hem de parmak sensörü kullanımının pratik olmadığı durumlarda ideal bir alternatif olan stres testi.

Biz sadece SpO2 kulak klipsi sensörü sağlamakla kalmıyoruz ve konektör de özelleştirilebilir. [Çok uçlu EEG EKG izleme elektrot kablosu](#) 8 kanallı aktif eeg elektrot kablosu ve eeg pasif kablosu ile.


Ses jakı erkek kablolu bu SpO2 Prob Sensörü Kulak Klipsinin herhangi bir talebi için lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün Fotoğrafı:





Firma bilgileri. genel bakış



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce numune siparişi verebilir miyim?

C: Tabii ki, Heymed stoklarımızda ücretsiz numune sağlıyor, özelleştirilmiş numunenin kurulum maliyetine tabi olması gerekiyor. Kalitemizi kontrol etmek için bizden bir numune istemeniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda ne durumda?

C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008 kimlik doğrulamasını almıştır. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu yazdırmak veya tasarımı değiştirmek gibi sevdiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Ayrıntılar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

Y: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti sunabiliriz. Müşteri olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?

C: Elbette. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve iş yerimizi gezdirmekten çok mutluyuz. Fabrikamız 3. Kat, Bina A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Köyü, Huangjiang Kasabası, Dongguan Şehri, Guangdong, Çin.