

Ticaret Koşulları: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Üretim Kapasitesi: Ayda 1.000.000 adet

Ödeme: T/T, Paypal, western union

Menşe Yeri: Dongguan, Çin

Teslim süresi: numune teslim süresi 3-7 gün, seri üretim yaklaşık 15-20 gün

Sertifikalar: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Nakliye: Hava yoluyla, deniz yoluyla veya Fedex, DHL, UPS

Adedi: 500PCS

Şartname:

Tanım:

- Şu anda piyasadaki küçük cihazların çoğunda tıbbi cihazlar için 2,5 mm konektörler kullanılmaktadır. Bu elektrot emg kablosu çoğu terapötik alet ve fizyoterapi aleti için uygundur. EKG, EEG, EMG, fizyoterapi ve diğer elektronik ürünler için uygundur, sinyal izleme ve edinimini ve mikroelektrik dalga elektriksel stimülasyon uygulamalarını destekler.
- Elektrot geçmeli fizyoterapi hattı genellikle iletken yapışkan, iletken film, iletken tel veya elektrot fizyoterapi tokasından oluşur.
- Bu [emg ekg ekg elektrot kablosu](#) Gerilimi dengeleyebilen, akım miktarını kontrol edebilen, telin sıcaklığını azaltabilen ve kablonun ömrünü uzatabilen, her çırpıda 510ohm-12100ohm direnç taşıyan Direnç ile.
- Sinir kaslarını uyararak nöromüsküler iyileşmeyi ve fonksiyonel iyileşmeyi destekler. Elektrot geçmeli tellerin kullanılması, terapötik etkiyi elde etmek için elektrik akımının ciltle temas halinde eşit şekilde akmasını sağlar.

Ana Özellikler:

- **510ohm-12100ohm direnç değeri** : Optimum elektriksel iletkenlik ve dayanıklılık sağlar.
- **Snap renk enjeksiyonunun çeşitleri**: Elektrot çıkıtının farklı rengi, müşterilerin ayırım yapmasına yardımcı olmak kolaydır.
- **Evrensel Uyumluluk**: Masaj eşleşmesi ve TENS masaj cihazıyla birlikte kullanılan çoklu kullanım için tasarlanan kan dolaşımını teşvik edebilir ve sağlığın korunmasının etkisini sağlayabilir.
- **Malzeme**: Yüksek kaliteli malzemeler, bakır çekirdek ve plastik gövde, dayanıklı ve uzun ömürlü, kullanımda güvenilir
- **Bağlantı fişi**: Fiş başlığı 2,5 mm, geçme çapı 3,5 mm, 4,0 mm

Özellikler:

- **Malzeme**: Çıplak bakır, TPU
- **Renk**: Siyah (Talep üzerine diğer renkler de mevcuttur)
- **Uzunluk**: 1 m veya özelleştirilmiş

Uygulamalar:

- Ağrı kesici terapi, kas rehabilitasyonu ve fizik tedavi seansları için idealdir.
- Kişisel kullanıma veya profesyonel tıbbi ortamlara uygundur.

Notlar:

[Buradan en son pogo pin bağlantısı ekg elektrot kablosunu bulabilirsiniz.](#)



Heymed Technology, önde gelen bir çin stimülatörüdür TENS EMS Elektrot direnci [ses kablosu](#) geçmeli kurşun tel üreticisi, 5 kutuplu DC3,5 mm'den 3,5 mm'ye 4,0 m elektrot geçmeli kablo veya Yeniden Kullanılabilir Paslanmaz Çelik gibi farklı cihazlar için tıbbi cihaz konektörlerine sahip kabloların sağlanması [Negatif Plaka](#) Metal Lemo Plug veya farklı tip elektrot pedleri vb. ile özel

olarak

Ürünler Kalite Garantisi 12 ay ve RoHS ve Erişim Uyumluluğu ve Sertifikasyonu

Hemed halihazırda I S O 13485 Tıbbi cihazlar kalite yönetimi, I S O 9 0 0 1 Uluslararası kalite yönetimi tescili ve I S O 1 4 0 0 1 Çevre yönetim sistemi tescili ve Ürünler UL, CQC,CE, SGS Test raporlarını geçmiştir.

SSS

S1: Daha fazla sipariş vermeden önce örnek sipariş başlatabilir miyim?

C: Elbette, Heymed stoklarımız varsa ücretsiz numune sağlar, özelleştirilmiş numunenin kurulum ücretinin ödenmesi gerekir. Kalitemizi kontrol etmek için bizden bir numune istediğiniz için teşekkür ederiz.

S2: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?

A: PayPal, T/T, Banka Havalesi, Western Union ve L/C

S3: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl gidiyor?

C: Kalite önceliklidir. Profesyonel kalite güvence uzmanına sahip QC departmanı, en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir. Fabrikamız Rohs, SGS, CE FCC,ISO9001:2008 kimlik doğrulamasını almıştır. Vesaire

S4: Fabrika? Evet! Kendi logomuzu basmak veya tasarımı değiştirmek gibi beğendiğim öğeleri özelleştirebilir miyim?

C: Evet, 100'den fazla çalışanı olan bir fabrikayız. OEM/ODM hizmeti sunuyoruz. Detaylar için lütfen bizimle veya satış temsilcimizle iletişime geçin.

S5: Teslim süresi ve garanti? Ürünlerim için hangi nakliye hizmetini kullanacaksınız?

C: Teslimat süremiz yaklaşık 2-4 haftadır ve teslimattan itibaren 12 ay garanti sunabiliriz. Müşteri olarak DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS kullanıyoruz.

S6: Fabrikanız nerede bulunuyor? Orayı nasıl ziyaret edebilirim?

C: Elbette. Sizi Dongguan'da ağırlamaktan ve işyerimizi gezdirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.