

1.Pin Stili: 2.0mm evrensel Onlarca pin deliđi

2. silikon lastik pedli tek taraflı elektrot kulak klipsi

3.Silikon ped direnç değeri: 50-150Ω

4.Silikon ped seçenekleri: kalın ped/ince ped

5.Uygulama: Bu kulak klipsi stimülatör elektrotları TENS Cihazları için kullanılır.

6. Kullanım kılavuzu: kullanılmak üzere çift olarak satılır

Ticaret Koşulları:FOB Shenzhen / Guangzhou / Hongkong

Üretim Kapasitesi: Aylık 1000.000PCS

Ödeme: Banka havalesi, PayPal, Western Union

Teslim Süresi: Numune yapmak için 3-7 iş günü. Üretim için 10 ila 15 iş günü.

Ambalaj: Standart İhracat Kartonları / Özel Kartonlar

Nakliye:

Deniz yoluyla, Hava yoluyla veya ekspres teslimatla (DHL/UPS/FEDEX)

Adedi: 500 adet

Menşe Yeri: Dongguan, Guangzhou, Çin

Sertifikasyon:CE,FCC,ROHS,REACH,UKCA

Bu Kulak Klipsi Elektrotları, insan kulağının farklı noktalarına uygulanarak TENS veya Mikro akım terapi cihazının kullanımıyla etkili Kraniyal Elektroterapi Stimülasyonu (CES) için sahip olunması gereken bir üründür. (yayınlanmış araştırma çalışmaları tarafından belirtilmiştir):

- Endişe,
- Depresyon,
- Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD),
- Ruh hali,
- migren,

- Epilepsi,
- Kulak çınlaması,
- Uykusuzluk hastalığı,
- Düzensiz Kalp Atışları,
- Gastroparezi,
- İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBD)
- Fibromiyalji,
- Akut ve Kronik Ağrı,
- Diğer Nörolojik ve Psikiyatrik Durumlar.

Kulak Klipsi Elektrotları genellikle kulak memesine yerleştirilir, ancak bu özel stil aynı zamanda Transkutanöz Vagus Sinir Stimülasyonu (tVNS) amacıyla sol kulağın tragus veya zil konkasına yerleştirme için de idealdir.

En etkili ve rahat stimülasyonu sağlamak için Klipsin bir ucunda, Kulak Klipsini uygulamadan önce iletken bir jel, sprey veya su ile kullanılması tavsiye edilen bir adet 1/4" çaplı iletken kauçuk karbon elektrot bulunur.

Piyasadaki diğer benzer ürünlerle karşılaştırıldığında Klipsin kulakta yerinde kalmasına yardımcı olan çok sağlam ve sağlam yay tasarımı.

Klipsin içinde, çoğu elektroterapi kablo ve cihazıyla basit bağlantı ve uyumluluk için endüstri standardı, 2 mm çapında dişi pin tarzı bir bağlantı bulunur.

Çift başına satılır (1 = 2 Bireysel Klips Miktarı). Herhangi bir TENS veya Microcurrent ünitesinde devreyi tamamlamak için iki klips gereklidir.

tVNS'nin nispeten yeni ve umut verici bir araştırma alanı olduğunu ve bu ve diğer sağlık sorunlarına yönelik potansiyel faydalarını ve risklerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle tVNS yalnızca yetkili bir sağlık hizmeti sağlayıcısının gözetiminde kullanılmalıdır.

Çizim:

6	5	4	3	2	1										
订单号: 订单量: PCS 交货期: 年 月 日			RoHS GREEN PRODUCTION		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>NO.</th> <th>DRAWN</th> <th>DATE</th> <th>REV</th> <th>DESCRIPTION</th> </tr> <tr> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table>	NO.	DRAWN	DATE	REV	DESCRIPTION	/	/	/	/	/
NO.	DRAWN	DATE	REV	DESCRIPTION											
/	/	/	/	/											
注: 1. 组装导电胶: 首先将导电胶装入壳子内, 不可有歪斜、脱落等不良现象。 2. 组装上/下盖: 取1PCS弹簧放入上盖内, 再取1PCS下盖将弹簧压下装配, 2边弹簧需卡住固定, 组装完成后上/下盖需灵活张合, 不可有漏装配件、损伤壳子等不良现象。 3. 电性: 万用表测试, 选择电阻档20K档位, 测试阻值显示0.08~0.15KΩ为良品。 4. 外观: 各部位尺寸及外观必须符合图纸要求。 5. 包装: 取整数装PE袋, 纸箱内套1PCS防水袋, 取整数装箱。															
GooCHAIN 东莞市谷诚电子科技有限公司 GooCHAIN TECHNOLOGY CO., LTD.			电子附件说明:												
DWG 程荣进 SPC 微电流导电耳夹单面 白色厚胶			CUST NO 413ES UNIT mm												
CHK CUST PN / REV A SCALE N/A			PAGE 1:1												
APP PART NAME 413ES-21052103 DATE 2022-07-18 SHEET 1/1			NO. PART NO. DESCRIPTION Q' TY UNIT												
			3 导电胶 黑色导电胶 厚款4.5MM 阻值0.08~0.15KΩ 用于导电耳夹21*8*4.5 1 PCS												
			2 弹簧 导电胶耳夹弹簧 钢丝Φ0.65MM 镀镍 1 PCS												
			1 夹子 白色ABS导电耳夹壳子 单面装胶 上/下壳2件套 1 SET												

Profesyonel bir özel tıbbi kablo ve kablo demeti montajı üreticisi olan HEYMED Technology, 2016 yılında kuruldu. ISO 13485 sertifikalı bir fabrika olarak, yüksek kaliteli ürünler üretme konusunda sağlam bir üne sahibiz. [Özel Kablo Montajları](#), [Özel USB Kabloları](#), Gelenek [Tıbbi EKG Kabloları](#) ve çok çeşitli endüstrilere yönelik kablo demetleri.

Çin'deki fabrikalarımız, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için düşük kapasiteli, yüksek hibrit kablolar ve yüksek kapasiteli kablolar sunmamıza olanak sağlıyor. Her türlü endüstriyel kablo, Orijinal kablo ve her türlü tasarım için özel enjeksiyon kablosu için özel çözümler sunmamıza olanak tanıyan çeşitli üretim yeteneklerimizle gurur duyuyoruz. Heymed Ürünleri Kalitesi 12 ay ve RoHS Garantidir ve Uyumluluk ve Sertifikasyona Ulaşır.